

光泽度计



产品型号： RGM-2400 RGM-2700 RGM-2470

产品应用

光泽计有各种不同的测量角度。通常，20° 适用于高光泽材料，60° 适用于中光泽材料，85° 适用于低光泽材料。

另外有两种角度适用于其他材料。45° 专门用于测量陶瓷、薄膜、纺织品和阳极氧化铝的光泽度，而75° 专用于测量纸张和印刷材料的光泽度。

产品特点

- * 符合国际 ASTM D-523, ASTM D1455, ASTM C346, ASTM C584, ASTM D2457, DIN 67530, EN ISO 7668, JIS Z 8741, MFT 30064, TAPPI T480, Gb 9754, GB/T 13891, GB 7706 和 GB 8807 标准。技术参数符合 JJG 696-2002 的标准。
- * 采用 USB 数据线输出，与 PC 连接。
- * 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
- * 构造精密，结构坚固耐用，外形轻巧，携带方便。
- * 只需按动一个键即可进行自动校准，不需要手调。
- * 全智能化设计，快速测量。测量准确，重复性好。
- * 可储存 254 组数据，供即时浏览，或者导入电脑。
- * 内置大容量可充电锂离子电池，无电池记忆效应。
- * 有背光显示，方便在光线较暗的环境使用。

技术规格

型号	RGM-2400	RGM-2700	RGM-2470
显示屏	蓝色背光，4位数显，10 mm LCD		
测量角度	45度	75度	20/45/75度
量程	0.1~200		
光度单位	GU		
准确度	±1.5 (相对于 JJG 696-2002 参考标准)		
分辨率	0.1		
重复性	±0.5 GU		
测量面积	7x14mm (椭圆)		
数值记忆	254组		
工作环境	温度：0~40°C		
	湿度：< 85%RH		
电源	3.7V 锂电池		
尺寸	140x45x75 mm		
重量	305g (包含电池)		

标准配置	备注
主机	√
校准标准垫板	√
光学清洁布	√
手提便携箱	B04
使用说明书	√

可选附件	备注
USB 联机线及软件	√
蓝牙适配器及软件	√